

Garant
Stiftfrees Z7 – middel, kruisvertand, HM, Type: D0605

Bestelgegevens

Bestelnummer	540200 D0605
GTIN	4045197154972
Artikelklasse	51D

Omschrijving
Uitvoering:

Schacht-Ø 6 mm.

GARANT-stiftfreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. **Vorm bolvormig** (KUD).

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Schacht-Ø: 6 mm

Vormbeschrijving: Bol

Kop-Ø: 6 mm

 Koplengte L₁: 5 mm

Totale lengte: 50 mm

Schacht-Ø: 6 mm

Technische beschrijving

Vertandingstype	kruisvertand
Vormbeschrijving	Bol
Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Vorm	D0605
Vertanding afkorting	Z7

Kop-Ø	6 mm
Totale lengte	50 mm
Koplengte L ₁	5 mm
Schacht-Ø	6 mm
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees