

Garant**CBN-slijpstiften galvanisch B126, CBN, Kop-Ø: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	552650 12
GTIN	4045197287540
Artikelklasse	51E

Omschrijving**Uitvoering:**

Precisieslespen halffabricaat delen met **CBN-bezetting**. Zeer hoge snijcapaciteit en standtijd door **galvanische nikkelverbinding**.

Toepassing:

Handmatig gebruik, op industriële robots of machines voor inwendig rondslijpen en CNC-slijpmachines voor het **fijnslijpen** van boringen, radiussen, contouren en voor **afbramen en afschuinen**.

Voor **alle geharde, veredelde en hooggelegerde staalsoorten**.

Aanbevolen omtreksnelheden: CBN droog 15-25 m/s, CBN nat 20-40 m/s.

Opmerking:

Diamant-wetstenen vindt u vanaf nr. 559000; diamantvijlen vanaf nr. 529150.

Technische beschrijving

Kop-Ø	12 mm
Totale lengte	60 mm
Vormbeschrijving	Bol

Schacht-Ø	6 mm
Koplengte	12 mm
Slijpmiddelaanduiding	CBN
Producttype	Slijpstift

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	20-30 m/s	P
Staal < 55 HRC	geschikt	20-30 m/s	H
Staal < 60 HRC	geschikt	20-30 m/s	H
Staal < 67 HRC	geschikt	20-30 m/s	H
RVS	geschikt	20-30 m/s	
Ti	geschikt	20-30 m/s	
GG(G)	geschikt	20-30 m/s	K
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		