

Garant**Stiftfrees Z7 – middel, kruisvertand, HM, Type: D0605****Bestelgegevens**

Bestelnummer	540350 D0605
GTIN	4045197222428
Artikelklasse	51D

Omschrijving**Uitvoering:**

GARANT-stiftfreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaigheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.

Schachtlengthe 200 mm (pas te maken).

Schacht-Ø 6 mm. **Vorm D bolvormig** (KUD).

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Machine pas inschakelen wanneer de stiftfrees in het werkstuk is gestoken.

Schacht-Ø: 6 mm

Vormbeschrijving: Bol

Kop-Ø: 6 mm

Koplengte: 5 mm

Totale lengte: 205 mm

Schacht-Ø: 6 mm

Technische beschrijving

Vorm	Kogelkop
Kop-Ø	6 mm
Vormbeschrijving	Bol
Vertanding afkorting	Z7

Totale lengte	205 mm
Vertandingstype	kruisvertand
Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Schacht-Ø	6 mm
Koplengte	5 mm
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
Uni	geschikt		