




'Micro Tip Cutter', SFW, Totale lengte: 140 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	726080 140
GTIN	7314150113538
Artikelklasse	73M

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke vorm met precisiegeslepen, inductief geharde snijkanten (63 – 65 HRC). Zwart oppervlak om reflectie te beperken. Instelbaar precisieschroefscharnier voor minimale wrijving en optimale axiale uitlijning van de snijkanten. **ESD-veilige**, ergonomische **tweecomponenten**-grepen. Zeer dunne punten, met aanslagschroef. Speciaal voor zeer kleine penafstanden (ten minste 0,1 mm) bij elektronische componenten.

De gepatenteerde openingsveer vermindert de weerstand bij het sluiten van de tang, de kracht concentreert zich hierdoor op de snede.

Materiaal:

Hoogrendement-kogellagerstaal, matrijsgesmeed, gebruieneerd.

Materiaal: Hoogrendement-kogellagerstaal

Koplengte L₁: 14,2 mm

Kopbreedte: 10,6 mm

Snijcapaciteit koperdraad tot Ø: 0,05 - 0,4 mm

Technische beschrijving

Koplengte L ₁	14,2 mm
Snijcapaciteit koperdraad tot Ø	0,05 - 0,4 mm
totale lengte	140 mm

Kopbreedte	10,6 mm
Elektrische isolatie	EGB/ESD
Snijhoek	Zeer klein facet
Materiaal	Hoogrendement-kogellagerstaal
Greep	Tweecomponenten-grepen
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (63 – 65 HRC)
Oppervlak	zwart gebruint
Productnaamattribuut	SFW
met openingsveer	ja
instelbaar precisieschroefscharnier	ja