

**Doorslijpschijf PREMIUM***, Schijf-Ø: 178mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	563300 178
GTIN	9003170359467
Artikelklasse	53T

Omschrijving**Uitvoering:**

Speciaal type met grote zijstabiliteit en lange standtijd voor het doorslijpen van **CrNi-staalsoorten**; beste prestaties, ook bij staal.

Toepassing:

Voor het doorslijpen op elektrische en pneumatische haakse slijpers met maximaal 80 m/s snijsnelheid v_c .

Specificatie:

A30R-BFXA.

Opmerking:

De schijfdikte moet minstens 20% van de door te slijpen materiaaldikte bedragen. RVS-doorslijpschijven met gereduceerde snijsnelheid gebruiken.

Technische beschrijving

Vormbeschrijving	recht
Schijfbreedte	2,5 mm
Boring-Ø	22,23 mm

Maximaal toerental	8500 min ⁻¹
Specificatie	A30R-BFXA
Schijf-Ø	178 mm
Voor materiaaldiktes	7,5 - 12,5 mm
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
aanbevolen aanzethoek	90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Spanflenspaar Flens-Ø 76 mm	563990 76
-----------------------------	-----------