

**Garant****Stiftrees Z5 – fijn, HM, Type: C1225****Bestelgegevens**

Bestelnummer	540400 C1225
GTIN	4045197155412
Artikelklasse	51D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Schacht-Ø 6 mm.

**GARANT**-stiftrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. **Vorm cilindrisch met ronde top (WRC).**

**Toepassing:**

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

**Technische beschrijving**

Vertanding afkorting	Z5
Vorm	C1225
Vertandingsfijnheidsgraad	fijn
Kop-Ø	12 mm
Vormbeschrijving	Cilindrisch met ronde top (WRC)
Totale lengte	65 mm
Schacht-Ø	6 mm
Koplengte	25 mm

Serie	#Vertanding Z5
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		