

**CCMT 09T304 Wiper, Soort: PV720****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260099 PV720
GTIN	4960664753727
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	WP
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 270 m/min
Soort	PV720
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CERMET
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Aantal wisselingen/snij kanten	2

Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien