

**CCMT 09T304 Wiper, Soort: CA510****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260099 CA510
GTIN	4960664753123
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CCMT 09T304 Wiper CA510 Soort: CA510
Spaanbreker: WP
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 140 - 450 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Soort	CA510
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 450 m/min
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Spaanbreker	WP
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm

Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien