

**CCMT 09T304 Wiper, Soort: PR1225****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260099 PR1225
GTIN	4960664753628
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CCMT 09T304 Wiper PR1225 Soort: PR1225
Spaanbreker: WP
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 1 mm
Voeding f : 0,03 - 0,15 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 110 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 1 mm
Hoofdtoepassing	M
Snijsnelheid v_c Neventoepassing	50 - 150 m/min
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 110 m/min
Soort	PR1225
Voeding f	0,03 - 0,15 mm/omw,

Spaanbreker	WP
Snedeccondities	licht onderbroken
Neventoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien