

Garant**VHM-torusfrees, ongecoat, Ø h6 DC / R1: 20/2,0mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	206192 20/2,0
GTIN	4045197853165
Artikelklasse	11X

Omschrijving**Uitvoering:**

Met **excentrische achterslijping** en extra **polijstslijping** in de spaankamers voor een **uitstekende spaanafvoer** in langspanende aluminium materialen.

Toleranties:

· Hoekradius

$R_1 = 0,5$ tolerantie $\pm 0,02$.

$R_1 > 0,5 - 1,5$ tolerantie $\pm 0,03$.

$R_1 > 1,5$ tolerantie $\pm 0,05$.

Afmetingen volgens fabrieksnorm.

Technische beschrijving

Totale lengte L	150 mm
Vrijloop-Ø D_1	19 mm
Snijlengte L_c	32 mm
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Balanceerkwaliteit met schacht	G 2,5 met HA
Afkoppellengte L_1 incl. vrijloop	98 mm
Voeding f_z voor kanten in aluminium kortspanend	0,12 mm
Snijkantradius R_1	2 mm
Aantal tanden Z	3
Snijkant-Ø D_c	20 mm

Schacht-Ø D _s	20 mm
Voeding f _z voor kopieerfrezen in aluminium kortspanend	0,13 mm
Spiraelhoek	45 graden
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	W
Tolerantie nominale Ø	h6
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	0,05×D bij kopieerfrezen
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	0,3×D bij kanten
Inwendige koeling	nee
Schachttolerantie	h6
Gekleurde ring	geel
Producttype	Torusfrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alum.	geschikt	130 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	100 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	80 m/min	N
PMMA acryl	geschikt	130 m/min	N
PE-HD	geschikt	90 m/min	N
PA 66	geschikt	100 m/min	N
PEEK	geschikt	90 m/min	N
PF 31	geschikt	80 m/min	N
Cu	geschikt	70 m/min	N
CuZn	geschikt	90 m/min	N

nat maximaal	geschikt
nat minimaal	beperkt geschikt
droog	beperkt geschikt
Lucht	beperkt geschikt
Dienstverlening	

Schachtslijpen Type HB	129100 HB
------------------------	-----------