

**DC.T 070202, Soort: PDL025**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260381 PDL025
GTIN	4960664757787
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DC.T 070202 PDL025 Soort: PDL025
Spaanbreker: MFP-SK
Tolerantie: G
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,03 - 0,15 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 300 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,2 mm
Spaanbreker	MFP-SK
Hoofdtoepassing	N
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 300 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Soort	PDL025

Voeding f	0,03 - 0,15 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCGT 070202
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien