

Garant**Stiftrees Z5 – fijn, HM, Type: C1020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	540400 C1020
GTIN	4045197155498
Artikelklasse	51D

Omschrijving**Uitvoering:**

Schacht-Ø 6 mm.

GARANT-stiftrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaierheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. **Vorm cilindrisch met ronde top (WRC).**

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Technische beschrijving

Totale lengte	60 mm
Vertanding afkorting	Z5
Vertandingsfijnheidsgraad	fijn
Vormbeschrijving	Cilindrisch met ronde top (WRC)
Vorm	C1020
Kop-Ø	10 mm
Schacht-Ø	6 mm
Koplengte	20 mm

Serie	#Vertanding Z5
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		