

Garant**Stiftfrees Z7 – middel, kruisvertand, HM, Type: C0616****Bestelgegevens**

Bestelnummer	540350 C0616
GTIN	4045197222404
Artikelklasse	51D

Omschrijving**Uitvoering:**

GARANT-stiftfreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.

Schachtlengte 200 mm (pas te maken).

Schacht-Ø 6 mm. **Vorm C cilindrisch met ronde top** (WRC).

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Machine pas inschakelen wanneer de stiftfrees in het werkstuk is gestoken.

Schacht-Ø: 6 mm

Vormbeschrijving: Cilindrisch rond

Kop-Ø: 6 mm

Koplengte: 16 mm

Totale lengte: 216 mm

Schacht-Ø: 6 mm

Technische beschrijving

Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Kop-Ø	6 mm
Vertandingstype	kruisvertand
Vorm	Cilindrisch rond

Totale lengte	216 mm
Vormbeschrijving	Cilindrisch rond
Vertanding afkorting	Z7
Schacht-Ø	6 mm
Koplengte	16 mm
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
Uni	geschikt		