

**Garant****Stiftrees Z FINE – zeer fijn, HM, Type: A1020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	540440 A1020
GTIN	4045197679918
Artikelklasse	51D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Schacht-Ø 6 mm.

**GARANT**-stiftrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. **Vorm cilindrisch** (ZYA), **zonder kopvertanding**.

**Toepassing:**

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industriearobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

**Technische beschrijving**

Kop-Ø	10 mm
Vertandingsfijnheidsgraad	zeer fijn
Vertanding afkorting	Z FINE
Vormbeschrijving	Cilindrisch zonder kopvertanding
Totale lengte	60 mm
Vorm	A1020
Schacht-Ø	6 mm
Koplengte	20 mm

Serie	Vertanding Z FINE
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		