

LINDSTRÖM

Elektronica-punttang, bekken getand, Totale lengte: 150mm**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 726160 150 |
| GTIN | 7314150103225 |
| Artikelklasse | 73M |

Omschrijving**Uitvoering:**

Slanke vormen met smalle bekken. Bekken aan de buitenzijde afgerond. Doorgestoken precisiescharnier met extra lange geleiding zorgt voor maximale stabiliteit en minimale wrijving. Kop en scharnier spiegelgepolijst. **ESD-veilige**, ergonomische **tweecomponenten**-grepen. De gepatenteerde openingsveer vermindert de weerstand bij het sluiten van de tang, hierdoor kan de op het werkstuk uitgeoefende kracht heel nauwkeurig worden gedoseerd. Ovaal-spitse, lange bekken, aan de binnenzijde getand.

Materiaal:

Hoogrendement-kogellagerstaal, gesmeed.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------|---|
| Kopbreedte | 9 mm |
| totale lengte | 150 mm |
| Beklengte | 32 mm |
| elektrostatische eigenschap | EGB/ESD |
| Bekvorm | ovaal-spits, bekken aan de binnenzijde getand |
| Uitvoering bekken | binnenzijde glad |

| | |
|------------------|---|
| Greep | Tweecomponenten-greep |
| Productieproces | Snijkanten inductief gehard (45 – 48 HRC) |
| Materiaal | Hoogrendement-kogellagerstaal |
| Oppervlak | spiegelgepolijst |
| met openingsveer | ja |
| Producttype | Halfronde tang |