

▶ LINDSTRÖM

**Elektronica-voor-schuinsnijtang met lange bekken met uitsparing, SFW,
totale lengte: 118mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	726880 118
GTIN	7314150051427
Artikelklasse	73M

Omschrijving**Uitvoering:**

Slanke vorm met precisiegeslepen, inductief geharde snijkanten (63 – 65 HRC). Zwart oppervlak om reflectie te beperken. Gele kunststof grepen van antistatisch materiaal met openingsveer.

ESD-veilig. Instelbaar precisieschroefscharnier voor minimale wrijving en optimale axiale uitlijning van de snijkanten.

Materiaal:

Hoogrendement-staallegering, matrijsgesmeed, gebruineerd.

Technische beschrijving

Kopbreedte	10 mm
totale lengte	118 mm
Snijcapaciteit koperdraad tot Ø	0,2 - 0,8 mm
Koplengte	18 mm
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Snijhoek	Zeer klein facet
Scharnier	instelbaar
Uitvoering bekken	lang, met uitsparing
Greep	Kunststof bekleding

Productieproces	Snijkanten inductief gehard (63 – 65 HRC)
Materiaal	Hoogrendement-staallegering
Oppervlak	zwart gebruineerd
Productnaamattribuut	SFW
met openingsveer	ja
Producttype	Snijdende tang