

**Boutenschaar, totale lengte: 910mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	733300 910
GTIN	4003773066781
Artikelklasse	73F

Omschrijving**Uitvoering:**

Messenkop met overbrenging en universele messen. Nauwkeurig en eenvoudig nastellen van de messen door middel van excentriekbouten. Aangesmede begrenzingsaanslag met comfortabele demper; buisarmen met poedercoating, met grepen met meercomponenten-bekleding.

Toepassing:

Voor het knippen van normale en hoogvaste staalsoorten tot 48 HRC (ca. 1600 N/mm² trekvastheid).

Materiaal:

Messen van hoogwaardig chroom-vanadiumstaal, snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC).

Reservedeel:

Reserve-messenkop nr. 733350.

Technische beschrijving

totale lengte	910 mm
Voor rondstaal tot 48 HRC resp. 1600 N/mm ² tot Ø	9 mm
Voor rondstaal tot 40 HRC resp. 1200 N/mm ² tot Ø	10 mm
Voor rondstaal tot 19 HRC resp. 800 N/mm ² tot Ø	13 mm
Materiaal	Chroom-vanadium-hoogrendement-staal
Producttype	Snijdende tang

Accessoires

Reserve-messenkop compleet met bouten totale lengte
910 mm

733350 910