

VBW**Boutenschaar UNIBOLT®, Totale lengte: 610mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	733500 610
GTIN	4005887563309
Artikelklasse	73L

Omschrijving**Uitvoering:**

Messenkop met overbrenging en universele messen. Nauwkeurig en eenvoudig nastellen van de messen door middel van excentriekbouten. Matrijsgesmeed, begrenzingsaanslag met extra grote bufferzone; gelakte buisarmen.

Toepassing:

Voor het knippen van normale en hoogvaste staalsoorten tot 48 HRC (ca. 1600 N/mm² trekvastheid).

Materiaal:

Messen van speciaal gereedschapsstaal, snijkanten inductief gehard.

Reservedeel:

Reserve-messenkop nr. 734110.

Technische beschrijving

totale lengte	610 mm
Voor rondstaal tot 48 HRC resp. 1600 N/mm ² tot Ø	7 mm
Voor rondstaal tot 19 HRC resp. 800 N/mm ² tot Ø	9 mm
Voor rondstaal tot 40 HRC resp. 1200 N/mm ² tot Ø	8 mm
Snijcapaciteit	<48 HR
met begrenzingsaanslag	ja
Fabrikantnummer	UNIBOLT®
Snijkant	gehard

Materiaal	Hoogwaardig gereedschapsstaal
Oppervlak	rood gelakt
met stelschroef	ja
Producttype	Snijdende tang

Accessoires

Reserve-messenkop compleet met bouten totale lengte 610 mm	734110 610
--	------------