

HOLEX®**Wringijzer, verstelbaar, Type: 3****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 148400 3 |
| GTIN | 4045197854988 |
| Artikelklasse | 12L |

Omschrijving**Uitvoering:**

Met geharde spanbekken. Verzinkte stalen handvatten. Bij gebruik in krappe ruimtes is één stalen handvat afschroefbaar.

Voor **normale** belasting:
behuizing van spuitgietzink.

Norm: DIN 1814

Spanwijdte □: 4,9 - 12 mm

Voor handtap DIN 352: M5 – M20

voor handruimer-Ø DIN 206: 6,5 - 15 mm

Totale lengte: 370 mm

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------|-------------|
| Totale lengte | 370 mm |
| voor handruimer-Ø DIN 206 | 6,5 - 15 mm |
| Voor handtap DIN 352 | M5 – M20 |
| Spanwijdte □ | 4,9 - 12 mm |
| Norm | DIN 1814 |