

Garant
Spiraalboor HSS-E-PM HPC, TiAlN, Ø DC h8: 9,5mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	114610 9,5
GTIN	4045197856791
Artikelklasse	11B

Omschrijving
Uitvoering:

Hoogrendement-HPC-spiraalboor voor hoger gelegen en hoogvastere materialen. Bijzonder stabiel dankzij **versterkte kern en een parabolisch spaangroefprofiel**. Aanslijping met spaanhoekcorrectie. Nauwkeurige rondloop voor exacte boringen.

Met aanslijping vorm S.

Advies:
Maximale boordiepte:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Technische beschrijving

Totale lengte L	125 mm
Norm	DIN 338
Spaangroeflengte L_c	81 mm
aanbevolen maximale boordiepte L_2	66,8 mm
Aantal snijkanten Z	2
Nominale $\varnothing D_c$	9,5 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,11 mm/omw,
Schacht- $\varnothing D_s$	9,5 mm
Tolerantie nominale \varnothing	h8
Tophoek	130 graden
Schacht	Cilinderschacht

Coating	TiAlN
Snijmateriaal	HSS E PM
Spiraelhoek	38 graden
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Gekleurde ring	groen
Producttype	Spiraalboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	80 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	70 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	60 m/min	N
Staal < 750 N/mm ²	beperkt geschikt	50 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	40 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	25 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	14 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	20 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	12 m/min	S
GG(G)	geschikt	50 m/min	K
CuZn	beperkt geschikt	60 m/min	N
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		