

**HOLEX****Slijphuls conisch (A) korrel 40 grof, Grootste huls-Ø×hulsbreedte: 20X63mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	553850 20X63
GTIN	4045197240576
Artikelklasse	52E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Trekvast, kunstharsgebonden materiaal met hoge standtijd en goede hechting van de korrels.

**Normaal korund (A)** voor universele slijpwerkzaamheden.

**De slijphuls wordt door uitzetting van de rubber houder bij hoog toerental op zijn plaats gehouden.** De huls kan in de volle breedte worden gebruikt, zit slipvrij op zijn plaats en kan snel en eenvoudig worden verwisseld (op-/afdraaien in de richting van de inkepingen). Alleen compatibel met overgeslepen slijphulshoudersystemen.

**Toepassing:**

Slijphulzen worden voornamelijk toegepast bij het schuren en slijpen van oppervlakken waarbij meer materiaal moet worden verspaand – ook aan randen.

**T.b.v.:**

Slijphulshouder nr. 553830.

**Technische beschrijving**

grootste huls-Ø	20 mm
Hulsbreedte	63 mm
Korrelgrootte	40
Fijnheidsgraad	grof
Slijpmiddel	Normaal korund
Slijpmiddelaanduiding	A
Hulsvorm	conisch

Producttype

Slijphuls

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

**Accessoires**

Slijphulshouder, ingekeept, conisch, schacht-Ø 6 mm  
Grootste Ø×koplengte 20X63 mm

553830 20X63