

**CoolSpeed®****Sneldraaispindel-behuizing, Type: TB90****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319991 TB90
GTIN	4045197911476
Artikelklasse	36D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met koelmiddel (10 – 60 bar) aangedreven sneldraaispindel, toerentallen tot 75000 omw./min.

**Toepassing:**

Verhoging van de voedings- en snijsnelheid, toepassing vooral bij gereedschappen met kleine diameter (schacht-Ø 3 – 6 mm). Toepassing voor boren, afbramen, graveren, beperkt voor frezen.

**Technische beschrijving**

Buiten-Ø D	16 mm
Buiten-Ø D <sub>1</sub>	25,5 mm
Schachtlengte L <sub>1</sub>	13,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	25 mm
L <sub>2</sub>	40 mm
L <sub>3</sub>	70 mm
Producttype	Sneldraaispindel