



Waterdichte koffer 'Explorer', Type: 4419



Bestelgegevens

Bestelnummer	692930 4419
GTIN	8024482015316
Artikelklasse	64A

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst stevige koffer van zeer slagvaste kunststof, gevoerd met voorgestante schuimrubberblokken. Afsluitbaar met een hangslot nr. 085830 – 085875. Doorlopend hoge wanddikte voor grote stabiliteit. Drukdicht en chemisch resistent. Temperatuurbestendig van -33 tot 90 °C. Heavenly Delight-versies met een gewichtsvoordeel van ca. 30% en een grotere sterkte in vergelijking met de vorige modellen.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Voor bescherming, verpakking en transport van kwetsbare onderdelen en apparatuur.

Opmerking:

Allerlei andere koffergroottes, uitrustingsvarianten en accessoires op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Binnenmaat hoogte	190 mm
Buitenmaat hoogte	212 mm

Binnenmaat lengte	445 mm
Belastbaarheid	25 kg
Buitenmaat breedte	414 mm
Aantal sloten	2
Buitenmaat lengte	485 mm
Gewicht	2,91 kg
Volume	29,2 l
Binnenmaat breedte	345 mm
IP-klasse	IP 67
Eigenschap koffer	Slagvast
Eigenschap koffer	stapelbaar
Eigenschap koffer	geschikt voor vliegtuigtransport
Producttype	Gereedschapstransportsysteem