



Waterdichte koffer 'Explorer', Type: 2712



Bestelgegevens

Bestelnummer	692930 2712
GTIN	8024482010779
Artikelklasse	64A

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst stevige koffer van zeer slagvaste kunststof, gevoerd met voorgestante schuimrubberblokken. Afsluitbaar met een hangslot nr. 085830 – 085875. Doorlopend hoge wanddikte voor grote stabiliteit. Drukdicht en chemisch resistent. Temperatuurbestendig van -33 tot 90 °C. Heavenly Delight-versies met een gewichtsvoordeel van ca. 30% en een grotere sterkte in vergelijking met de vorige modellen.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Voor bescherming, verpakking en transport van kwetsbare onderdelen en apparatuur.

Opmerking:

Allerlei andere koffergroottes, uitrustingsvarianten en accessoires op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Belastbaarheid	15 kg
Buitenmaat hoogte	143 mm

Buitenmaat breedte	270 mm
Buitenmaat lengte	316 mm
Binnenmaat breedte	200 mm
Binnenmaat lengte	276 mm
Aantal sloten	2
Binnenmaat hoogte	120 mm
Gewicht	1,3 kg
Volume	6,6 l
IP-klasse	IP 67
Eigenschap koffer	Slagvast
Eigenschap koffer	stapelbaar
Eigenschap koffer	geschikt voor vliegtuigtransport
Producttype	Gereedschapstransportsysteem