



Waterdichte koffer 'Explorer', Type: 3818



Bestelgegevens

Bestelnummer	692930 3818
GTIN	8024482008646
Artikelklasse	64A

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst stevige koffer van zeer slagvaste kunststof, gevoerd met voorgestante schuimrubberblokken. Afsluitbaar met een hangslot nr. 085830 – 085875. Doorlopend hoge wanddikte voor grote stabiliteit. Drukdicht en chemisch resistent. Temperatuurbestendig van -33 tot 90 °C.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Voor bescherming, verpakking en transport van kwetsbare onderdelen en apparatuur.

Opmerking:

Allerlei andere koffergroottes, uitrustingsvarianten en accessoires op aanvraag leverbaar.

Eigenschap koffer: geschikt voor vliegtuigtransport

IP-klasse: IP 67

Buitenmaat lengte: 410 mm

Buitenmaat breedte: 340 mm

Buitenmaat hoogte: 205 mm

Binnenmaat lengte: 380 mm

Binnenmaat breedte: 270 mm

Binnenmaat hoogte: 180 mm

Technische beschrijving

Binnenmaat hoogte	180 mm
Gewicht	2,75 kg
Volume	18,4 l
Buitenmaat lengte	410 mm
Buitenmaat hoogte	205 mm
Binnenmaat breedte	270 mm
Binnenmaat lengte	380 mm
Buitenmaat breedte	340 mm
Aantal sloten	2
Belastbaarheid	12,4 kg
IP-klasse	IP 67
Eigenschap koffer	Slagvast
Eigenschap koffer	stapelbaar
Eigenschap koffer	geschikt voor vliegtuigtransport
Producttype	Gereedschapstransportsysteem