

Garant**GARANT Power Tang tangentielle hoogrendement-hoekfrees 90°, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 100/9mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215122 100/9
GTIN	4045197861443
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Maximale stabiliteit door tangentiaal geplaatste wisselplaten. Hoge voedingswaarden voor maximaal verspaningsvolume dankzij optimale wisselplaatstabiliteit in de richting van de verspaningskracht.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	50 mm
geschikte wisselplaat	LO.. 130708
Opnameboring-Ø	32 mm
Snijkant-Ø D_c	100 mm
Aantal snijkanten Z	9

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	12 mm
Wisselplaatschroevenset	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Serie	Power Tang
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,0 Nm	211750 3,0
Wisselplaatschroevenset10-delig	219882