

**Diamant-doorslijpschijf, Schijf-Ø: 75mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	563490 75
GTIN	4007220393420
Artikelklasse	55K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Eenlaags **galvanisch uitgeruste diamant-doorslijpschijf met zijdelingse beschermsegmenten**. Hoge snijcapaciteit dankzij grote spaanruimtes. Totale schijfbreedte 2,0 mm, stalen stamblad 1,0 mm.

**Toepassing:**

Voor het doorslijpen, kanten en bijsnijden van vezelversterkte kunststoffen (CFK / GFK) op haakse slijpers (gr. 115 / 125) of rechte slijpers (gr. 50 / 75) met spandoorn nr. 563496.

**Technische beschrijving**

Schijfbreedte	2 mm
Vorm	1A1
Stambladbreedte	1 mm
Korrelgrootte	D357
Boring-Ø	10 mm
Schijf-Ø	75 mm

Maximaal toerental	20300 min <sup>-1</sup>
Slijpmiddel	Diamant
Slijpmiddelaanduiding	D
aanbevolen aanzethoek	90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	vezelversterkte kunststoffen
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Kunststof, GFK	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		

## Accessoires

Spandoorn voor diamant-doorslijpschijven Geschikt voor boring-Ø 10 mm

563496 10