

**Diamant-doorslijpschijf, Schijf-Ø: 115mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	563490 115
GTIN	4007220806029
Artikelklasse	55K

Omschrijving**Uitvoering:**

Eenlaags **galvanisch uitgeruste diamant-doorslijpschijf met zijdelingse beschermsegmenten**. Hoge snijcapaciteit dankzij grote spaanruimtes. Totale schijfbreedte 2,0 mm, stalen stamblad 1,0 mm.

Toepassing:

Voor het doorslijpen, kanten en bijsnijden van vezelversterkte kunststoffen (CFK / GFK) op haakse slijpers (gr. 115 / 125) of rechte slijpers (gr. 50 / 75) met spandoorn nr. 563496.

Technische beschrijving

Boring-Ø	22,23 mm
Vorm	1A1
Stambladbreedte	1 mm
Korrelgrootte	D427
Schijfbreedte	2 mm
Schijf-Ø	115 mm

Maximaal toerental	13300 min ⁻¹
Slijpmiddel	Diamant
Slijpmiddelaanduiding	D
aanbevolen aanzethoek	90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	vezelversterkte kunststoffen
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Kunststof, GFK	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		