


VHM-frees, ongecoat, Ø e8 DC: 4 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	201304 4
GTIN	4045197862570
Artikelklasse	12X

Omschrijving
Uitvoering:

Afmetingen overeenkomstig **DIN 6527**.
 Inwendige koeling: nee
 Tolerantie nominale Ø: e8
 Aantal tanden Z: 2
 Spiraalhoek: 30 graden
 Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal
 Schacht: DIN 6535 HE met h6
 Aantal tanden Z: 2
 Snijlengte L_c : 8 mm
 Totale lengte L: 54 mm
 Schacht-Ø D_s : 6 mm
 Schachtvorm: HB
 Hoekfasebreedte bij 45°: 0,18 mm

Technische beschrijving

Tolerantie nominale Ø	e8
Hoekfasebreedte bij 45°	0,18 mm
Voeding f_z voor kanten in staal < 750 N/mm ²	0,025 mm
Aantal tanden Z	2
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Snijkant-Ø D_c	4 mm
Schacht-Ø D_s	6 mm

Schachtvorm	HB
Schacht	DIN 6535 HE met h6
Voeding f_z voor spiebaanfrezen in staal $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Totale lengte L	54 mm
Snijlengte L_c	8 mm
Spiraelhoek	30 graden
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Type	N
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte $1 \times D$
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	$0,3 \times D$ bij kanten
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Schachtfrees