

Garant
VHM-frees, AlCrN, Ø e8 DC: 2,5mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	201306 2,5
GTIN	4045197862815
Artikelklasse	11X

Omschrijving

Uitvoering:

Afmetingen overeenkomstig **DIN 6527**.

Verbeterde coating voor universele toepassing in staal en gietijzer.

Technische beschrijving

Afkoppellengte L_1 incl. vrijloop	15 mm
Voeding f_z voor kanten in staal $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,011 mm
Tolerantie nominale \varnothing	e8
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Schachtvorm	HA
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Aantal tanden Z	2
Schacht- $\varnothing D_s$	3 mm
Vrijloop- $\varnothing D_1$	2,3 mm
Totale lengte L	57 mm
Voeding f_z voor spiebaanfrezen in staal $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,01 mm
Snijlengte L_c	8 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	2,5 mm
Spiraelhoek	30 graden

Hoekfasehoek	90 graden
Coating	AlCrN
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Type	N
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,3×D bij kanten
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1×D
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Hoekfreesen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	280 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	200 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	120 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	110 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	100 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	70 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	60 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	70 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	50 m/min	M
GG(G)	geschikt	90 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		
Lucht	geschikt		

