



VHM-minifrees, ongecoat, Ø e8 DC: 2mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	202262 2
GTIN	4045197864048
Artikelklasse	12X

Omschrijving

Uitvoering:

Schacht overeenkomstig **DIN 6535 HB**.

Bespaar op naslijpkosten:

Het is voordeliger VHM-minifrezen tot aan de slijtagegrens te gebruiken, dan ze na te slijpen.

Technische beschrijving

Schachtvorm	HB
Totale lengte L	45 mm
Snijkant-Ø D _c	2 mm
Tolerantie nominale Ø	e8
Aanzetrichting	Horizontaal, schuin en verticaal
Schacht-Ø D _s	6 mm
Aantal tanden Z	3
Snijlengte L _c	4 mm
Voeding f _z voor kanten in staal < 750 N/mm ²	0,011 mm
Voeding f _z voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm ²	0,01 mm
Schacht	HB met h6
Spiraelhoek	30 graden
Hoekfasehoek	45 graden

Coating	ongecoat
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	N
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte $1 \times D$
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	$0,3 \times D$ bij kanten
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Hoekfrezes

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	170 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	140 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	100 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	70 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	60 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	45 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	40 m/min	M
GG(G)	beperkt geschikt	55 m/min	K
Uni	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		
Lucht	geschikt		