



Kracht-combinatietang, verchromd, met beklede grepen, totale lengte: 200mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	700400 200
GTIN	4003773043089
Artikelklasse	73F

Omschrijving

Uitvoering:

grote snijcapaciteit met een geringe krachtsinspanning. Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 63 HRC), ook geschikt voor pianodraad. Tang verchromd, grepen met meercomponenten-bekleding.

Norm:

DIN ISO 5746.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

totale lengte	200 mm
Snijwaarden pianodraad tot Ø	2,2 mm
Snijwaarden harde draad tot Ø	2,8 mm
Norm	DIN ISO 5746
Greep	Meercomponenten-bekleding
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 63 HRC)
Materiaal	Hoogwaardig gereedschapsstaal
Oppervlak	verchromd
vonkvrij	nee

Producttype

Multifunctionele tang