

**Garant****Stiftrees Z9 – zeer grof (NFe / Alu), HM, Type: F0618****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 540709 F0618  |
| GTIN          | 4045197522528 |
| Artikelklasse | 51D           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Schacht-Ø 6 mm.

**GARANT**-stiftrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. **Vorm F boogvormig, ronde top (RBF).**

**Toepassing:**

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Schacht-Ø: 6 mm

Vormbeschrijving: Ronde top

Kop-Ø: 6 mm

Koplengte: 18 mm

Totale lengte: 50 mm

Schacht-Ø: 6 mm

**Technische beschrijving**

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Vertandingsfijnheidsgraad | zeer grof (non-ferro / alu) |
| Vorm                      | F0618                       |
| Vertanding afkorting      | Z9                          |
| Totale lengte             | 50 mm                       |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Kop-Ø            | 6 mm      |
| Vormbeschrijving | Ronde top |
| Schacht-Ø        | 6 mm      |
| Koplengte        | 18 mm     |
| Snijmateriaal    | HM        |
| Producttype      | Stiftrees |

### Gebruikersgegevens

|                | Geschiktheid     | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|----------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg         | geschikt         |                |          |
| CuZn           | geschikt         |                |          |
| Kunststof, GFK | beperkt geschikt |                |          |