

**Kracht-combinatietang, gepolijst, Totale lengte: 225mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	700440 225
GTIN	4003773013198
Artikelklasse	73F

Omschrijving**Uitvoering:**

Grote snijcapaciteit met een geringe krachtsinspanning. Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 63 HRC), ook geschikt voor pianodraad.

Tang gezwart, kop gepolijst, grepen met kunststof bekleed.

Norm:

DIN ISO 5746.

Materiaal:

Speciaal gereedschapstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

Snijwaarden pianodraad tot Ø	2,5 mm
totale lengte	225 mm
Snijwaarden harde draad tot Ø	3 mm
Norm	DIN ISO 5746
Greep	bekleed met kunststof
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 63 HRC)
Materiaal	Hoogwaardig gereedschapstaal
Oppervlak	gezwart, kop gepolijst
vonkvrij	nee
Producttype	Multifunctionele tang

