



## Kracht-combinatietang, verchromd, met beklede grepen, totale lengte: 180mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	700400 180
GTIN	4003773043072
Artikelklasse	73F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

grote snijcapaciteit met een geringe krachtsinspanning. Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 63 HRC), ook geschikt voor pianodraad. Tang verchromd, grepen met meercomponenten-bekleding.

#### Norm:

**DIN ISO 5746.**

#### Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

### Technische beschrijving

Snijwaarden pianodraad tot Ø	2 mm
totale lengte	180 mm
Snijwaarden harde draad tot Ø	2,5 mm
Norm	DIN ISO 5746
Greep	Meercomponenten-bekleding
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 63 HRC)
Materiaal	Hoogwaardig gereedschapsstaal
Oppervlak	verchromd

vonkvrij	nee
Producttype	Multifunctionele tang