

Garant**VHM-minifrees, AlCrN, Ø e8 DC: 5 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	202261 5
GTIN	4045197922458
Artikelklasse	11X

Omschrijving**Uitvoering:**

Schacht overeenkomstig **DIN 6535 HB**.

Bespaar op naslijpkosten:

Het is voordeliger VHM-minifrezen tot aan de slijtagegrens te gebruiken, dan deze na te slijpen. Verbeterde coating voor universele toepassing in staal en gietijzer.

Tolerantie nominale Ø: e8

Aantal tanden Z: 3

Spiraalhoek: 30 graden

Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal

Schacht: DIN 6535 HB met h6

Aantal tanden Z: 3

Snijlengte L_c : 8 mm

Totale lengte L: 45 mm

Schacht-Ø D_s : 6 mm

Schachtvorm: HB

Hoekfasebreedte bij 45°: 0,1 mm

Technische beschrijving

Spiraalhoek	30 graden
Schachtvorm	HB
Aantal tanden Z	3
Schacht-Ø D_s	6 mm
Snijlengte L_c	8 mm

Hoekfasebreedte bij 45°	0,1 mm
Snijkant-Ø D _c	5 mm
Voeding f _z voor kanten in staal < 750 N/mm ²	0,04 mm
Schacht	DIN 6535 HB met h6
Totale lengte L	45 mm
Voeding f _z voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm ²	0,03 mm
Tolerantie nominale Ø	e8
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	AlCrN
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	N
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1×D
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	0,3×D bij kanten
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Schachtfrees