



## Combinatietang, verchroomd aangegoten grepen volgens VDE, Totale lengte: 200mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	701735 200
GTIN	4003773015321
Artikelklasse	73F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Speciaal gereedschapsstaal, grijpbekken getand. **Geïsoleerd volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 60 HRC).

Tang verchroomd, grepen met kunststof bekleed, **aangegoten grepen.**

#### Norm:

**DIN ISO 5746.**

### Technische beschrijving

Snijwaarden harde draad tot Ø	2,5 mm
totale lengte	200 mm
Snijwaarden middelharde draad tot Ø	3,8 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5746
Greep	aangegoten grepen
Materiaal	Speciaal gereedschapsstaal
Oppervlak	verchroomd
vonkvrij	nee

Producttype

Multifunctionele tang