

**Kracht-combinatietang, verchromd VDE-isolatie, Totale lengte: 180mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 701900 180 |
| GTIN | 4003773010012 |
| Artikelklasse | 73F |

Omschrijving**Uitvoering:**

Grote snijcapaciteit met een geringe krachtsinspanning. Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 63 HRC), ook geschikt voor pianodraad. Geïsoleerd volgens **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V.

Tang verchromd, grepen met meercomponenten-bekleding.

Norm:

DIN ISO 5746.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| totale lengte | 180 mm |
| Snijwaarden pianodraad tot Ø | 2 mm |
| Snijwaarden harde draad tot Ø | 2,5 mm |
| Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Norm | DIN ISO 5746 |
| Greep | Meercomponenten-bekleding |
| Materiaal | Hoogwaardig gereedschapsstaal |
| Oppervlak | verchromd |
| vonkvrij | nee |

Producttype

Multifunctionele tang