

Garant**Vanadium-combinatietang, verchroomd VDE-isolatie, Totale lengte: 180mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	701710 180
GTIN	4045197501424
Artikelklasse	71B

Omschrijving**Uitvoering:**

Chroom-vanadiumstaal. Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 64 HRC), ook geschikt voor pianodraad. **Voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Tangen verchroomd, grepen met ergonomisch geoptimaliseerde meercomponenten-bekleding met stroef **Haptoprene**-oppervlak.

Norm:**DIN ISO 5746****Technische beschrijving**

totale lengte	180 mm
Snijwaarden harde draad tot Ø	2,2 mm
Snijwaarden pianodraad tot Ø	1,8 mm
elektrostatische eigenschap	VDE 1000 V
Norm	DIN ISO 5746
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bekeigenschap	getand
Greep	Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	verchromd
vonkvrij	nee
Producttype	Multifunctionele tang