

Garant**Kracht-combinatietang, verchromd VDE-isolatie, Totale lengte: 180mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	701910 180
GTIN	4045197501448
Artikelklasse	71B

Omschrijving**Uitvoering:**

Grote snijcapaciteit met een geringe krachtsinspanning. Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 63 HRC), ook geschikt voor pianodraad. Geïsoleerd volgens **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V.

Tangen verchromd, grepen met ergonomisch geoptimaliseerde meercomponenten-bekleding, met stroef **Haptoprene**-oppervlak.

Norm:

DIN ISO 5746.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

Snijwaarden pianodraad tot Ø	2 mm
totale lengte	180 mm
Snijwaarden harde draad tot Ø	2,5 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5746
Greep	Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak
Materiaal	Hoogwaardig gereedschapsstaal
Oppervlak	verchromd

vonkvrij	nee
Producttype	Multifunctionele tang