

**Garant****Wringijzer, verstelbaar versterkt, Type: 3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	148200 3
GTIN	4045197923967
Artikelklasse	11K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met geharde spanbekken en stalen handvatten. Voor gebruik in krappe ruimtes is één stalen handvat afschroefbaar.

Voor **zware** belasting en **nauwkeurig gebruik**. Alle afmetingen met **hoogwaardig gesmeed stalen basisdeel** en geïntegreerde vaste bek. **Ronde libel** voor recht aanbrengen.

Norm: DIN 1814

Spanwijdte □: 4,9 - 12 mm

Voor handtap DIN 352: M5 – M20

voor handruimer-Ø DIN 206: 6,5 - 15 mm

Totale lengte: 370 mm

**Technische beschrijving**

voor handruimer-Ø DIN 206	6,5 - 15 mm
Spanwijdte □	4,9 - 12 mm
Voor handtap DIN 352	M5 – M20
Totale lengte	370 mm
Norm	DIN 1814
Producttype	Wringijzer