

**Garant****Wringijzer, verstelbaar versterkt, Type: 1.1/2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	148200 1.1/2
GTIN	4045197923943
Artikelklasse	11K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met geharde spanbekken en stalen handvatten. Voor gebruik in krappe ruimtes is één stalen handvat afschroefbaar.

Voor **zware** belasting en **nauwkeurig gebruik**. Alle afmetingen met **hoogwaardig gesmeed stalen basisdeel** en geïntegreerde vaste bek. **Ronde libel** voor recht aanbrengen.

Norm: DIN 1814

Spanwijdte □: 2 - 8 mm

Voor handtap DIN 352: M1 – M12

voor handruimer-Ø DIN 206: 2,5 - 9,5 mm

Totale lengte: 175 mm

**Technische beschrijving**

Voor handtap DIN 352	M1 – M12
voor handruimer-Ø DIN 206	2,5 - 9,5 mm
Totale lengte	175 mm
Spanwijdte □	2 - 8 mm
Norm	DIN 1814
Producttype	Wringijzer