



**VHM-frees, ongecoat, Ø e8 DC: 3 mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	202276 3
GTIN	4045197865540
Artikelklasse	12X

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Afmetingen overeenkomstig **DIN 6527**.

Inwendige koeling: nee

Tolerantie nominale Ø: e8

Aantal tanden Z: 3

Spiraelhoek: 30 graden

Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal

Schacht: DIN 6535 HB met h6

Aantal tanden Z: 3

Snijlengte  $L_c$ : 5 mm

Totale lengte L: 50 mm

Schacht-Ø  $D_s$ : 6 mm

Schachtvorm: HB

Hoekfasebreedte bij 45°: 0,13 mm

**Technische beschrijving**

Schacht	DIN 6535 HB met h6
Voeding $f_z$ voor kanten in staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,025 mm
Snijlengte $L_c$	5 mm
Totale lengte L	50 mm
Tolerantie nominale Ø	e8
Snijkant-Ø $D_c$	3 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal

Hoekfasebreedte bij 45°	0,13 mm
Schachtvorm	HB
Voeding $f_z$ voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm
Schacht-Ø $D_s$	6 mm
Aantal tanden Z	3
Spiraelhoek	30 graden
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Type	N
Ingrijpingsbreedte $a_e$ bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1×D
Ingrijpingsbreedte $a_e$ bij freesoperatie	0,3×D bij kanten
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Schachtfrees