


VHM-frees, ongecoat, Ø e8 DC: 14 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	202276 14
GTIN	4045197865656
Artikelklasse	12X

Omschrijving
Uitvoering:

Afmetingen overeenkomstig **DIN 6527**.

Inwendige koeling: nee

Tolerantie nominale Ø: e8

Aantal tanden Z: 3

Spiraelhoek: 30 graden

Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal

Schacht: DIN 6535 HB met h6

Aantal tanden Z: 3

Snijlengte L_c : 18 mm

Totale lengte L: 75 mm

Schacht-Ø D_s : 14 mm

Schachtvorm: HB

Hoekfasebreedte bij 45°: 0,3 mm

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D_c	14 mm
Snijlengte L_c	18 mm
Schachtvorm	HB
Schacht	DIN 6535 HB met h6
Schacht-Ø D_s	14 mm
Hoekfasebreedte bij 45°	0,3 mm
Tolerantie nominale Ø	e8

Aantal tanden Z	3
Voeding f_z voor kanten in staal $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Voeding f_z voor spiebaanfrezen in staal $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Totale lengte L	75 mm
Spiraelhoek	30 graden
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Type	N
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte $1 \times D$
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	$0,3 \times D$ bij kanten
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Schachtfrees