

**KANON**
**Controle-apparaat voor de kleinste draaimomenten, Maximaal draaimoment: 90cNm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	658800 90
GTIN	4582126965464
Artikelklasse	66F

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Nauwkeurig meetapparaat voor de kleinste draaimomenten. Goed afleesbare schaal met sleepwijzer aan de bovenzijde en extra schaalverdeling aan zijkant van de behuizing. **Met stalen 3-beksspanklem.**

**Toepassing:**

Voor het meten van de kleinste draaimomenten (draai- of wrijvingsweerstand) resp. voor gecontroleerd aanhalen van bouten.

**Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Opmerking:**

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

**Technische beschrijving**

Ø	63 mm
Spanhouderbereik	1 - 8,5 mm
Gewicht	600 g
maximaal draaimoment	90 cNm
Draaimomentbereik	10 - 90 cNm
Draaimomentbereik	100 - 900 mNm
Instelling van de activeringswaarde	Sleepwijzer

Feedback	weergevend
Schaalverdeling 1 maatstreep =	2 cNm
Totale lengte L	132 mm
Aanduiding ontkoppeling	optisch
Verstelbaarheid activeringswaarde	niet verstelbaar
Aansluitingsvorm	3-beksspanklem
Serie	SGK
Meetmethode	Draaimoment
Norm	DIN EN ISO 6789
Weergave	analoog
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Kalibratie	O3
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±3 %
Gegevens rapporteerbaar	nee
Meettechniek	Mechanisch
Producttype	Momentsleutel

## Dienstverlening

KalibratieMomentsleutel, in beide richtingen te gebruiken  
Maximaal draaimoment 400/2 Nm

020030 400/2