

Garant**Momentschroevendraaier zonder schaal, opname voor verwisselbare stelen,
Maximaal draaimoment: 1600cNm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	659908 1600
GTIN	4045197923516
Artikelklasse	61E

Omschrijving**Uitvoering:**

Krachthandvat met huidvriendelijk, stroef **Haptoprene®**-oppervlak zorgt voor een probleemloze overdracht van het vereiste draaimoment, zelfs met **natte of met olie besmeurde handen**. Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier duidelijk hoor- en voelbaar en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik. Het losdraaimoment is hoger dan het aanhaalmoment (overbelastingsbeveiliging). Het gewenste draaimoment kan met behulp van een draaimomenttester (nr. 654300 – 654460) en een sleutel voor binnenzestkanbouten SW5 (niet meegeleverd) traploos worden ingesteld. Vooraf in de fabriek instellen vanaf 20stuks per maat. Voor **opname van 8 mm verwisselbare stelen** (nr. 659870 – 659884). Met pistoolgreep voor het overbrengen van hoge draaimomenten.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

maximaal draaimoment	1600 cNm
Geschikte verwisselbare stelen	8 mm
Ingesteld draaimoment	10 Nm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±6 %

Draaimomentbereik	320 - 1600 cNm
Draaimomentbereik	3,2 - 16 Nm
Aflezings omschakelbaar	Nm
Gewicht	194 g
Activeringsprincipe	mechanische slipkoppeling
Verstelbaarheid activeringswaarde	vooraf ingesteld
Aansluitingsvorm	verwisselbare steel
Norm	DIN EN ISO 6789
Feedback	ontkoppellend
Totale lengte L	126 mm
Meetmethode	Draaimoment
Instelling van de activeringswaarde	zonder instelschaal (tester nodig)
Kalibratie	O6
Kalibratie	O7
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Meettechniek	Mechanisch
Producttype	momentschroevendraaier

Dienstverlening

KalibratieMomentsleutel Maximaal draaimoment 400 Nm	020010 400
InstellingMomentsleutel zonder schaal Type SET	020080 SET
Kalibratie en instellingMomentsleutel zonder schaal Maximaal draaimoment 400 Nm	020090 400
Kalibratie en instellingMomentschroevendraaier zonder schaal maximaal draaimoment 0,04-20 Nm	020170 0,04-20
	020200 0,04-20

Kalibratiemomentschroevendraaier maximaal
draaimoment 0,04-20 Nm

Accessoires

Elektronische momentschroevendraaiertester 'TST'
Maximaal draaimoment 25 Nm

654300 25

8-mm-steelvoor Phillips Kruiskopmaat 1

659870 1

8-mm-steelvoor Phillips Kruiskopmaat 2

659870 2

8-mm-steelvoor Phillips Kruiskopmaat 3

659870 3

8 mm-steelPozidriv Kruiskopmaat 2

659872 2

8 mm-steelPozidriv Kruiskopmaat 3

659872 3

8-mm-steel6-kant Zeskant 10 mm

659878 10

8-mm-steel6-kant Zeskant 4 mm

659878 4

8-mm-steel6-kant Zeskant 5 mm

659878 5

8-mm-steel6-kant Zeskant 6 mm

659878 6

8-mm-steel6-kant Zeskant 8 mm

659878 8

8-mm-steel6-kant dopsleutel Sleutelwijdte 10 mm

659880 10

8-mm-steel6-kant dopsleutel Sleutelwijdte 11 mm

659880 11

8-mm-steel6-kant dopsleutel Sleutelwijdte 12 mm

659880 12

8-mm-steel6-kant dopsleutel Sleutelwijdte 13 mm

659880 13

8-mm-steel6-kant dopsleutel Sleutelwijdte 5,5 mm

659880 5,5

8-mm-steel6-kant dopsleutel Sleutelwijdte 6 mm

659880 6

8-mm-steel6-kant dopsleutel Sleutelwijdte 7 mm

659880 7

8-mm-steel6-kant dopsleutel Sleutelwijdte 8 mm

659880 8

8-mm-steel6-kant dopsleutel Sleutelwijdte 9 mm

659880 9

8-mm-steel voorTorx® Torx®-profiel TX15

659882 TX15

8-mm-steel voorTorx® Torx®-profiel TX20

659882 TX20

8-mm-steel voorTorx® Torx®-profiel TX25

659882 TX25

8-mm-steel voorTorx® Torx®-profiel TX30

659882 TX30

8-mm-steel voorTorx® Torx®-profiel TX40

659882 TX40

8-mm-steel voorTorx® Torx®-profiel TX45	659882 TX45
8-mm-steel voorTorx Plus® Torx Plus®-profiel 10IP	659884 10IP
8-mm-steel voorTorx Plus® Torx Plus®-profiel 15IP	659884 15IP
8-mm-steel voorTorx Plus® Torx Plus®-profiel 20IP	659884 20IP
8-mm-steel voorTorx Plus® Torx Plus®-profiel 25IP	659884 25IP
8-mm-steel voorTorx Plus® Torx Plus®-profiel 30IP	659884 30IP