

**Halfronde tang, gebogen VDE-isolatie, Totale lengte: 220mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	713380 220
GTIN	4007582014766
Artikelklasse	76B

Omschrijving**Uitvoering:**

Inductief geharde precisie-snijkmanten (ca. 64 HRC), geschikt voor pianodraad. Lange, ovaal-spitse bekken met 'WAVE-profiel' voor het grijpen van kwetsbare onderdelen zoals draadeinden of kabels. Bekken vooraan aan binnenzijde geribbeld. Armen met dikwandig greepmateriaal **tot 1000 V geïsoleerd volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Toepassing:

Ideaal voor elektrotechnisch installatiewerk – gebogen uitvoering voor verbeterde ergonomie en vrij zicht op het werkgebied.

Materiaal:

Speciaal gereedschapstaal, blanke tang. Grepen met meercomponenten-bekleding.

Technische beschrijving

totale lengte	220 mm
Beklengte	65 mm
Bekvorm	ovaal-spits, gebogen
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bekeigenschap	Inductief geharde precisie-snijkmanten (ca. 64 HRC)
Uitvoering bekken	binnenzijde geribbeld
Greep	Meercomponenten-bekleding

Materiaal	Speciaal gereedschapsstaal
Oppervlak	blank
Producttype	Multifunctionele tang