

**Stiftrees Z3 – middel met spaanbreker, HSS, Type: NS1230****Bestelgegevens**

Bestelnummer	541200 NS1230
GTIN	4045197156327
Artikelklasse	52D

Omschrijving**Uitvoering:**

Speciale vormen: E, NS, K.

Schacht-Ø 6 mm. **Speciale vorm NS gerekt met kopvertanding** (WKNS).

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Opmerking:

Gereduceerd toerental voor stiftrezen met een totale lengte van 120 mm: maximaal 11.000 min^{#1}

Technische beschrijving

Kop-Ø	12 mm
Vormbeschrijving	Hoek met kopvertanding
Hoek	8 graden
Vorm	NS1230
Totale lengte	70 mm
Schacht-Ø	6 mm
Vertanding afkorting	Z3
Vertandingstype	met spaanbreker
Vertandingsfijnheidsgraad	middel

Koplengte	30 mm
Serie	#Vertanding Z3
Snijmateriaal	HSS
Producttype	Stiftrees