



## Halfronde tang gebogen aangegoten grepen volgens VDE, totale lengte: 200mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	713735 200
GTIN	4003773016090
Artikelklasse	73F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Zeer lange, ovaal-spitse bekken. Snijkanten inductief gehard (ca. 61 HRC), geschikt voor harde en zachte draad. Bekken aan de binnenzijde geruwd.

Tang verchromd, grepen met kunststof bekleed, **aangegoten grepen**.

**Geïsoleerd volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V.

#### Norm:

**DIN ISO 5745**

#### Materiaal:

chrom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

### Technische beschrijving

totale lengte	200 mm
Beklengte	73 mm
Bekvorm	ovaal-spits, met gebogen bekken (ca. 40° – 45°)
Norm	DIN ISO 5745
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bekeigenschap	Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC)

Uitvoering bekken	aan de binnenzijde geruwd
Greep	bekleed met kunststof
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard
Oppervlak	verchromd
Producttype	Multifunctionele tang