

Garant**Stiftfrees, HM, Type: R1015****Bestelgegevens**

Bestelnummer	541000 R1015
GTIN	4045197156266
Artikelklasse	51D

Omschrijving**Uitvoering:**

GARANT-stiftfreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. **Afbraamfrees (buiten)** met radius voor kantafronding.

Speciale vorm afbraam (R), buiten.

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Opmerking:

Gereduceerd toerental voor stiftfreesen met een totale lengte van 120 mm: maximaal 11.000 min^{#1}

Technische beschrijving

Totale lengte	55 mm
---------------	-------

Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Vormbeschrijving	afbraam
Vorm	R1015
Vertanding afkorting	Z3
Kop-Ø	10 mm
Schacht-Ø	6 mm
Radius	8 mm
Koplengte	15 mm
Serie	#Vertanding Z3
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees